


Données techniques du lave-bottes pour le transport



- Arrivée d'eau verrouillable (côté construction), doit être facile d'accès (Si le lave-bottes n'est pas employé durant une longue période, l'arrivée d'eau doit être verrouillée)
- Le raccordement d'eau doit correspondre aux directives du centre de distribution des eaux concerné et être effectué par un professionnel (aérateur à tuyau ou séparateur de système ne sont pas inclus dans la livraison)
- Veiller à l'utilisation sur une surface antidérapante
- Après l'installation, contrôler l'étanchéité de la tuyauterie !
- Dimensions : Largeur : 280 mm, hauteur : 190 mm, profondeur : 420 mm
- Matériau : acier inoxydable 1.4301, brosses : nylon
- Protéger le lave-bottes du gel
- Attention ! En cas de températures inférieures à 0 °C, les conduites d'eau risquent de geler et le danger de glisser sur et autour du lave-bottes est accru !